

Spindelforlængere til hovedledningsventiler

- Anvendes på Ulefos ESCO hovedledningsventiler DN65-400
- Monteres enkelt på ventil med bajonetkobling
- Når den ønskede højde er fundet drejes spindelforlængeren 1/4 omgang hvorved den fastlåses i positionen
- Spindel i galvaniseret stål og bøsningssrør i sort plast
- Kan leveres med syrefast spindel efter ønske (skaffevare)
- Indbygget brudsikring i toppen
- Leveres med gult rør i toppen for at sikre synlighed
- Alle hovedledningsspindler passer på alle hovedledningsventiler*
- Anvendes til vand og spildevand




* OBS! Hovedledningsventiler i DN40 og DN50 benytter spindelforlænger til stikledningsventiler

Varenummer	VVS-nr	Type	HS mm	HB mm	Vægt kg
VE18800550	145293007	00	410-515	106	2,6
VE18800640	145293009	0	500-735	106	2,8
VE18800670	145293011	0,5	610-940	106	3,0
VE18800870	145293013	1	715-1180	106	3,7
VE18801150	145293019	2	1010-1700	106	5,1
VE18801650	145293029	3	1500-2700	106	7,3
VE18802400	145293042	4	2280-4255	106	10,8

Teknisk beskrivelse



Dimensioner			
Dy	A	D	H
65-400	19	26	55

NB! Maks. tilspændingsmoment 600 Nm.
Dog aldrig mere end maksimalt moment for ventilen.




Ulefos spindelforlængere - Ét komplet system

Pos.	Detaljer	Materiale specifikation
1	Spindeltop	Sejrn EN 1563 EN-GJS-400-15
2	Bajonetører	PP-plast
3	Ydre bøsning	PP-plast 44 x 50 mm
4	Øvre spindelrør	Galvaniseret stål/ syrefast stål EN1088-3/1.4404
5	Nedre spindelrør	Galvaniseret stål/ syrefast stål EN1088-3/1.4404
6	Bøsning	Sort PP-plast
7	Ventil fæstning	PP-plast
8	Spindelbøsning	Syrefast stål EN 10088-3 1.4404
9	Spindelhylster	Sejrn EN 1563 EN-GJS-400-15 / Syrefast stål EN10088-3/1.4404
10	Låseører	PP-plast



Dimensioner spindeltop hovedledningsventiler			
DN	A	D	H
65-400	19	26	55



Dimensioner spindeltop stikledningsventiler			
DN	A	D	H
25-63	12	26	56

Monteringsvejledning spindelforlængere



Enkel montering ved først at fastgøre hylsteret på ventilspindlen.



Pres herefter spindel-forlængeren ned på ventil-halsen.



Når den ønskede højde er fundet drejes spindelforlæn-ger 1/4 omgang hvorved den fastlåses i positionen

Demontering af spindel



Ved demontering, drej den gule låsering mod uret



Løft røret op

